




Design: freistil Design-Team

## STECKBRIEF


### TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfeder (K-XL-EPT keine Unterfederung)
- Loses Sitzpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- K-XL-EPT: Loses Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- A-PB: Sitzpolster (fest verpolstert) aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 35 kg/m<sup>3</sup>, abgedeckt mit gekammerter Matte, gefüllt mit Schaum-Faser-Füllung
- Rückenpolster aus Polyetherschaum, „Raumgewicht“ 30 kg/m<sup>3</sup>
- Kissenfüllung aus Schaumstoffstäbchen und Polyesterfasern
- Standardfuß: Kunststoff-Rundrohr in der Oberfläche „Mattchromoptik“

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10% schwanken.



ASO 165



XL-EPT 165

## HINWEISE

- **Sitzhöhe wahlweise 46 oder 49 cm. Bitte bei Bestellung angeben**
- Eckgruppen nur aus ASOs bestehen immer, aus Modellen gleicher Richtungsangaben: ASO links + ASO links sowie ASO rechts + ASO rechts
- Bei dem XL-EPT gibt es bedingt durch die Längsnaht im Sitz ein linkes und ein rechtes Modell. Die Längsnaht verläuft in gleicher Richtung wie die angereihten Teile
- Dieses Programm ist besonders leger gepolstert und wird eine stetige Wellenbildung in der Polsteroberfläche aufweisen
- Kammerstege der Matten können sich im Bezug abzeichnen (= Merkmal hochwertiger Polster mit Mattenverarbeitung)
- Rapport- oder Musterstoffe können auf diesem Programm nicht verarbeitet werden
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kapppnähte oder Keder kann es hier zu Flogassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen. Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.

## FUSSVARIANTEN

Kunststoff-Rundrohrfuß, Mattchromoptik (Standardfuß)



Kunststoff-Rundrohrfuß, Glanzchromoptik



Winkelfuß, glanzchrom



Winkelfuß, Strukturlack schwarz



Kegelfuß, Eiche natur H98



Kegelfuß, Eiche dunkel H65



Rundrohr-Rahmen-gestell, glanzchrom



Kufen-Rahmen-gestell, glanzchrom



Diagonalfuß, glanzchrom



Diagonalfuß, Strukturlack schwarz



Kegelfuß geneigt, Eiche natur H98



Kegelfuß geneigt, Eiche dunkel H65



K-XL-EPT 165 / 140 li mit SIK-XL-EPT 165 / 140  
K-ASO 165 / 140 re mit SIK-ASO 165 / 140  
4 x N-RUK  
(Diagonalfuß, glanzchrom)  
(vgl. Kombinationsbeispiel ① S. 63)



K-SOB 165 / 204 mit SIK-SET SOB 165 / 204  
2 x N-RUK  
(Winkelfuß, Strukturlack schwarz)




## PROGRAMMÜBERSICHT


Korpusmodelle und Sitzkissen-Sets können unterschiedlich bezogen werden

### Frontansicht / Draufsicht


Korpus-Sofabank in zwei Größen: 204, 224 cm




K-SOB 165 / 204  
mit SIK-SET SOB 165 / 204



K-SOB 165 / 224  
mit SIK-SET SOB 165 / 224




K-SOB 165 / 204  
mit SIK-SET SOB 165 / 204




K-SOB 165 / 224  
mit SIK-SET SOB 165 / 224


Korpus-Anreihsofa in den Größen: 140, 160, 180 und 200 cm




K-ASO 165 / 140 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 140




K-ASO 165 / 140 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 140




K-ASO 165 / 160 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 160




K-ASO 165 / 160 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 160




K-ASO 165 / 140 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 140



K-ASO 165 / 140 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 140



K-ASO 165 / 160 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 160




K-ASO 165 / 160 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 160

## PROGRAMMÜBERSICHT


Korpusmodelle und Sitzkissen-Sets können unterschiedlich bezogen werden

### Frontansicht / Draufsicht


Korpus-Anreihsofa in den Größen: 140, 160, 180 und 200 cm




K-ASO 165 / 180 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 180




K-ASO 165 / 180 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 180




K-ASO 165 / 180 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 180




K-ASO 165 / 180 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 180




K-ASO 165 / 200 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 200



K-ASO 165 / 200 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 200



K-ASO 165 / 200 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 200



K-ASO 165 / 200 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 200




## PROGRAMMÜBERSICHT

Korpusmodelle und Sitzkissen-Sets können unterschiedlich bezogen werden

### Frontansicht / Draufsicht


Korpus-Abschlussessel mit Polstersitz: 122 x 171 cm




K-ASS-PSZ 165 / 122 li  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122

K-ASS-PSZ 165 / 122 re  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122

### Seitenansicht



K-ASS-PSZ 165 / 122  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122



K-ASS-PSZ 165 / 122 li  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122


K-ASS-PSZ 165 / 122 re  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122

## PROGRAMMÜBERSICHT

Korpusmodelle und Sitzkissen-Sets können unterschiedlich bezogen werden

### Frontansicht / Draufsicht


Korpus-XL-Eckpolsterteil: 140 x 140 cm




K-XL-EPT 165 / 140 li  
mit SIK-XL-EPT 165 / 140

K-XL-EPT 165 / 140 re  
mit SIK-XL-EPT 165 / 140

### Seitenansicht




K-ASO 165  
mit SIK-SET ASO 165



K-XL-EPT 165 / 140 li  
mit SIK-XL-EPT 165 / 140


K-XL-EPT 165 / 140 re  
mit SIK-XL-EPT 165 / 140



K-XL-EPT 165  
mit SIK-XL-EPT 165


### Frontansicht/ Draufsicht

Korpus-Anreihpolsterbank: 90 x 90 cm




K-A-PB 165 / 90  
mit SIK-A-PB 165 / 90

### Seitenansicht



K-A-PB 165 / 90  
mit SIK-A-PB 165 / 90




K-A-PB 165 / 90  
mit SIK-A-PB 165 / 90




freistil  
165

## KOMBINATIONENBEISPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.




K-XL-EPT 165 / 140 li  
mit SIK-XL-EPT 165 / 140  
K-ASO 165 / 140 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 140




K-ASO 165 / 140 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 140  
K-A-PB 165 / 90  
mit SIK-A-PB 165 / 90  
K-ASO 165 / 140 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 140



K-ASO 165 / 180 li  
mit SIK-SET ASO 165 / 180  
K-ASO 165 / 160 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 160



K-ASS-PSZ 165 / 122 li  
mit SIK-ASS-PSZ 165 / 122  
K-ASO 165 / 200 re  
mit SIK-SET ASO 165 / 200



K-SOB 165 / 220 li  
mit SIK-SET  
SOB 165 / 220  
K-ASO 165 / 200 re  
mit SIK-SET  
ASO 165 / 200